




AES1.2

NAVODILA za uporabo



NAVODILA ZA UPORABO AES1.2

Spoštovana stranka, Hvala, ker ste se odločili za nakup ANSMANN omrežnega časovnika za odštevanje z varčno tehnologijo Zero Watt. S tem inteligentnim omrežnim časovnikom lahko vklopite priključene obremenitve (npr. grelnike, likalnike, kavne aparate, tiskalnike, kopirne stroje in številne druge naprave) za časovno obdobje, ki ga izbere uporabnik, in zmanjšate stroške električne energije v stanju pripravljenosti, ko jih ne uporabljate. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vaša ekipa ANSMANN

VARNOSTNA NAVODILA

- Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte varnostna navodila!
- Če so na ohišju ali omrežnih nožicah znaki poškodb, omrežnega časovnika ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega prodajalca!
- Odštevalni omrežni časovnik hranite na suhem mestu! Da bi se izognili nevarnosti požara in/ali električnega udara, je treba odštevalni omrežni časovnik zaščititi pred visoko vlažnostjo, vodo in vročino!
- Največja obremenitev tega omrežnega časovnika je

2500 W ali 10 A. Pri priključevanju naprav pazite, da ta vrednost ne bo presežena!

- Naprave brez priključkov omrežnega kabla, ki se mehansko premikajo ali vibrirajo, ne smejo biti neposredno priključene na omrežni odštevalnik!
- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja in uporabite samo suho krpo!
- Nikoli ne poskušajte odpreti omrežnega časovnika za odštevanje!
- Hranite stran od otroškega dosega!
- Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če niso pod nadzorom ali poučene!
- Če varnostnih navodil ne upoštevate, lahko pride do poškodbe omrežnega časovnika za odštevanje in do poškodb!
- Odštevalnik odštevanja priključite le na pravilno električno omrežje. vgradnja omrežne vtičnice!

FUNKCIONALNI PREGLED

- Inteligentni omrežni časovnik s časovnim nadzorom in tehnologijo Zero Watt

- Brez nepotrebne porabe energije v stanju pripravljenosti
- Varen samodejni izklop iz električnega omrežja po uporabniško nastavljenem času delovanja
- 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h izbirni čas delovanja
- Enostavno upravljanje z enim samim gumbom
- Indikacija preostalega časa delovanja s svetlečo diodo LED
- Največja delovna zmogljivost 2500 W ali 10 A

OPERACIJE

Odštevalni omrežni časovnik priključite v ustrezno stensko omrežno vtičnico (vklopljen). Odštevalni omrežni časovnik je pripravljen za uporabo, vendar je še vedno brez napajanja na omrežnem izhodu.

Priključite breme. Za približno 2 sekundi pritisnite gumb "START".

- STOP", da za 15 minut aktivirate priključeno breme. Vsak dodaten pritisk podvoji čas delovanja do 8 ur. Izbirate lahko med 15 minutami, 30 minutami, 1 uro, 2 uri, 4 ure ali 8 ur delovanja. Preostali čas delovanja je prikazan z ustrezno LED diodo. Čas lahko med delovanjem spremenite tako, da kadar koli pritisnete gumb "START-STOP". Če želite priključeno breme izklopiti takoj, izberite "8h" in še enkrat pritisnite gumb "START-STOP". Na tej

točki ali ob naravnem izteku časovnika LED dioda "15min" utripa približno 10 sekund. Nato se odštevalni omrežni časovnik samodejno odklopi iz električnega omrežja in ne porablja več električne energije. Odštevalni omrežni časovnik lahko trajno in popolnoma varno ostane v vtičnici (s priključenim električnim bremenom ali brez njega).

OKOLJE

Tega časovnika ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. Vrnite ga prodajalcu ali v najbližji center za recikliranje ali zbirni center.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------|--|
| Povezava: | 230V AC / 50Hz |
| Obremenitev: Max. | 2500W / 10A |
| | Največ. 1150VA / 5A induktivna obremenitev (npr. električni motor) |
| Poraba energije: | približno 0,5 W med delovanjem 0 W v načinu pripravljenosti |

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Informacije v teh navodilih za uporabo se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. ANSMANN ne more prevzeti odgovornosti za neposredne, posredne, naključne ali druge zahtevke ali posledično škodo, ki bi nastala, če te naprave ne bi uporabljali, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo.