



Potrebno orodje




Komplet vsebuje




Osnovna nastavitvev


1



2





3




Namestitvev

1



2




3



Povezovanje več enot

1x



6x




1x




neskončno



1



2



Lastnosti

	<p>1</p>	<p>2</p>
<p>16</p>	<p>1</p>	<p>2</p>

Odpravljanje težav

<p>RESET</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>DRŽI</p> <p>20 sec</p>	<p>3</p> <p>DRŽI</p> <p>5 sec</p> <p>V času</p> <p>5 sec</p> <p>DING DONG</p>
------------------------------	---	---

WWW.CHBYRON.EU



Find us on



Skladno z vsemi EU direktivami

Frekvenčni obseg: 433,92 MHz (433,050 – 434,790 MHz)
Maksimalna moč: <+10dBm

Zvonec
Rang delovanja: 100m
Napetost: 220-240V / 15mA 50 Hz

Tipka
kinetična tipka
IP44 vodoodporna

