



NAVODILA ZA UPORABO  
**Namizni USB-ventilator  
LogiLink UA0403**

Kataloška št.: 28 13 812

**LogiLink®**

## Kazalo

Uvod .....	2
Varnostni napotki.....	2
Predstavitev naprave .....	2
Lastnosti.....	3
Značilnosti.....	3
Tehnični podatki .....	4
Vsebina paketa.....	4
Informacije o pakiranju.....	5
Odstranjevanje .....	5
Izklučitev odgovornosti.....	5
Garancijski list .....	7
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	8
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	9

## Uvod

### Čestitamo vam ob nakupu tega izdelka!

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite napotke in opozorila v teh navodilih za uporabo. Pri neupoštevanju lahko pride do poškodb naprave.

## Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Predstavitev naprave

### Ohladite se z ventilatorjem LogiLink

Kompaktni namizni USB-ventilator vam z močnim pretokom zraka in s svojim tihim delovanjem omogoča prijetno hlajenje v poletnem času.

## Lastnosti

- Izjemno tih
- Nagib za 360°
- Stabilno stojalo
- Stikalo za vklop in izklop
- Napajanje preko USB

## Značilnosti



### Močan veter v miniaturni velikosti

Namizni ventilator z USB-priključkom deluje na vseh USB-vratih, tako da bo lahko vaše poletje hladnejše, ne da bi vas pri tem skrbelo, da bi ostali brez baterije.



### Izjemno tiho delovanje

Nizka raven hrupa, ki vas ne bo motila pri delu ali spanju.



#### Nagib za 360°

Prilagodite smer vetra glede na vaš položaj.

#### Nastavljiva moč vetra

2 stopnji hitrosti za različne priložnosti.

\*Funkcija je omogočena le pri modelu UA403.

#### Enostaven za razstavljanje in čiščenje

Snemljiv sprednji pokrov za čiščenje ventilatorja.

### Tehnični podatki

Št. izdelka	UA0402	UA0403
EAN-koda	4052792069419	4052792069426
Velikost ventilatorja	12,7 cm	15,24 cm
Vhodna moč	DC 5 V/0,4 A (2 W)	DC 5 V/0,7 A (3,5 W)
Učinkovitost pretoka zraka	1,8 m/s	2,5 m/s
Nastavitev hitrosti	1 stopnja hitrosti	2 stopnji hitrosti
Hitrost vrtenja	1500 vrtljajev/min	1800-2100 vrtljajev/min
Stopnja hrupa	30 dB	40 dB
Kot nagiba	360°	360°
Stikalo za vklop	Da	Da
Napajanje	Napajanje prek USB	Napajanje prek USB
Material ohišja	ABS	ABS
Barva	Bela	Bela
Delovna temperatura	-15 – 40 °C	-15 – 40 °C
Delovna vlažnost	10-85 % RH (brez kondenzacije)	10-85 % RH (brez kondenzacije)
Mere	14,7 x 14 x 11,5 cm	19,5 x 18 x 12,6 cm
Teža	178 g	300 g
Dolžina kabla	70 cm	85 cm

### Vsebina paketa

- 1x USB-ventilator
- 1x navodila za uporabo

## Informacije o pakiranju

Št. izdelka	Dimenzija paketa	Teža paketa	Dimenzija kartonskega pakiranja	Količina v kartonskem pakiranju	Teža kartonskega pakiranja
UA0402	146 x 105 x 150 mm	0,245 kg	555 x 470 x 320 mm	30 kosov	8,5 kg
UA0403	190 x 145 x 185 mm	0,43 kg	465 x 400 x 390 mm	12 kosov	6,5 kg

## Odstranjevanje



Evropska direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) določa, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Njihove sestavne dele je treba ločeno oddati za reciklajo ali odstranjevanje, saj lahko strupeni in nevarni sestavni deli v primeru nepravilnega odstranjevanja trajno škodijo okolju.

Po zakonu ste kot potrošnik zadolženi, električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenske dobe brezplačno oddati proizvajalcu, na prodajnem mestu ali na primernih, javnih zbirališčih. O podrobnostih se lahko pozanimate pri svoji občini. Na ta določila opozarja simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali/in na embalaži. S tem načinom recikliranja snovi, ponovno uporabo in odstranjevanjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varstvu našega okolja.

## Izklučitev odgovornosti

Ne jamčimo za izgubo podatkov, razen če smo krivi namerne nepravilnosti ali velike malomarnosti. Vsekakor je jamstvo pri izgubi podatkov omejeno na delo, ki je potrebno, da se na podlagi obstoječih varnostnih kopij izgubljeni podatki povrnejo na uporabnikov sistem.

LogiLink, proizvajalec: 2direct GmbH, Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Nemčija.

\*Tehnični podatki in slike se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

\*Vsa navedena trgovska imena so registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.



Izdelano na Kitajskem

# LogiLink®

2direct GmbH  
Langenstück 5  
58579 Schalksmühle  
Nemčija

Telefon: +49 2351 66887-0

Faks: +49 2351 66887-29

Elektronska pošta: [info@2direct.de](mailto:info@2direct.de)

Spletna stran: <http://www.logilink.com>



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje  
Tel: 01/78 11 240  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Namizni USB-ventilator LogiLink UA0403**

Kat. št.: **28 13 812**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

**Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.**

**Datum dobave prodajalca:**

**Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.**

## Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



## Izjava ES o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

V skladu z določili  
2014/30/EU (EMC) in 2015/863/EU (RoHS3)

### Uvoznik / distributer

2direct GmbH  
Langenstück 5  
58579 Schalksmühle  
Nemčija

### izjavlja, da je izdelek

Blagovna znamka: **LogiLink**  
Številka modela: UA02403  
USB-ventilator

### v skladu z naslednjimi evropskimi standardi:

ES IEC 55014-1:2021  
ES IEC 55014-2:2021  
ES 63000:2018

Št. poročila: **ATL20221028808E01**

**Identifikacija podpisnika, ki ga je proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik pooblastil za zavezujoč podpis.**

Schalksmühle, 12. december 2022

---

Kraj in datum izdaje

Podpis generalnega direktorja  
(Wilfried Grohnert)

## Izvirna izjava EU o skladnosti



### EC-Declaration of Conformity

According to the regulations  
2014/30/EU (EMC) & 2015/863/EU (RoHS)

#### We, Importer / Distributor

2direct GmbH  
Langenstück 5  
58579 Schalksmühle  
Germany

#### Declare that the product

Brand Name: LogiLink  
Model Number: UA0403  
USB Fan

#### Is in Conformity with the following European Standards:

EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN 63000:2018

Report No: ATL20221028808E01

Identification of signatory empowered to bind the manufacturer or his authorized  
representative.

Schalksmühle, 12<sup>th</sup> December 2022

Place and date of issue



2direct GmbH  
Langenstück 5  
D-58579 Schalksmühle  
Tel.: +49 2331-668870  
Fax: +49 2331-6688729  
Signature General Manager  
( Wilfried Grohnert )