

Cordes Barking Dog CC-2200 - Uporabniški priročnik

Zahvaljujemo se vam za nakup našega alarmnega sistema. Vzemite si nekaj minut časa, da natančno preberete navodila za uporabo ter sebe in svojo družino seznanite z njegovim delovanjem. Priročnik shranite za uporabo v prihodnosti.



Predvidena uporaba:

Ta alarmni sistem je opremljen z radarskim senzorjem za zaznavanje premikov skozi vrata in stene. Izbirate lahko med zvoncem, lajajočim psom ali alarmom. Radar se odziva na gibe skozi lesene, plastične in kamnite stene. Na območje zaznavanja vpliva debelina stene. V normalnih okoliščinah ni zaznavanja skozi steno, ki je debelejša od 18 cm.

Delovanje:

Oddaljena stran

Odpriete **predal za baterije** (16) daljinskega upravljalnika in vstavite priloženo baterijo (tip CR2032) s pozitivnim polom navzgor. Nato zaprite **predalček za baterije**.

Alarmna naprava

Napravo lahko uporabljate z adapterjem (12 V/DC 1 A) ali 8 baterijami 1,5 V tipa AA (niso priložene).

Adapter: Adapter priključite na **priključno vtičnico** naprave

Baterije: Vstavite baterije v predal za baterije. Upoštevajte pravilno polarnost, kot je navedeno. Ko indikator **BETRIEB** (Power) (6) oslabi ali ugasne, baterije zamenjajte.

→ Opomba: Življenjska doba baterij lahko traja do enega tedna, če naprava redno ne aktivira alarma.

Aktivacija naprave in alarma

- Po priključitvi naprave na električno omrežje se prižgeta indikatorja **BETRIEB** (Power) in **AKTIV** (Arm) (5). Naprava je pod napetostjo in alarm se aktivira po 10 sekundah. Če ne želite, da se alarm aktivira, takoj po priključitvi naprave na električno omrežje pritisnite gumb **An/Aus** (Vklp/izklop) (4), da deaktivirate alarm. Kontrolna lučka **AKTIV** (Arm) (5) se obrne

- izklopljeno.

Izbirate lahko med zvoncem, lajajočim psom ali alarmom.

- Izberite zvok s pritiskom na **Modus** (Izberi) (3) Glasnost lahko prilagodite z gumbi + / -.

- (VOLUMEN + / VOLUMEN -) (1)/(2)

Pritisnite gumb **An/Aus** (vklp/izklop), da aktivirate napravo. V 10 sekundah zapustite območje zaznavanja, saj se v nasprotnem primeru aktivira alarm. Način lajanja psov bo trajal približno 30 sekund, alarmni zvok približno 10 sekund, zvonec pa bo enkrat zazvonil.

- Pritisnite gumb **An/Aus** (vklp/izklop), da deaktivirate alarm. Na spletni strani

Kontrolna lučka **AKTIV** (Arm) ugasne.

Odstranjevanje

a) Izdelek: Elektronske naprave so odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, in jih ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi regulativnimi smernicami. Odstranite vse vstavljene baterije in jih odvrzite ločeno od izdelka.

b) Baterije: Kot končni uporabnik morate po zakonu (Uredba o baterijah) vrniti vse uporabljene baterije. Odlaganje med gospodinjske odpadke je prepovedano. Rabljene baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini.



Izjava o skladnosti (DOC) Podjetje Cordes Vertriebsgesellschaft mbH, Op de Solt 42, 22391 Hamburg, Nemčija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.cordes-vertrieb.de

Tehnični podatki:

| | |
|---|--|
| Vhodna napetost (adapter) | 12 V/DC, 1 A (adapter) |
| Vhodna napetost (baterija) | 8x 1,5 V baterija AA |
| Daljinski upravljalnik | 1x 3 V CR2032 |
| Kot zaznavanja radarja | 360° |
| Doseg radarskega zaznavanja | ≤ 15 m (odprta površina) |
| Daljinsko območje | ≤ 50 m |
| Poraba toka v stanju pripravljenosti | Naprava: ≤20 mA Oddaljeno: ≤20 µA |
| Dinamična poraba toka | Naprava: ≤500 mA - 1 A Oddaljeno: ≤15 mA |
| Razpon ravnih hrupa | največ. 120 dB |
| Delovni pogoji | 0 bis +60 °C, 20 % - 85 % rF |
| Dimenzije (Š x V x T) | 150 x 160 x 110 |
| Teža | približno 765 g |
| Radijska frekvenca/oddajna moč | 5725,32-5874,80 MHz in 433,050-434,790 MHz, 62,2 dBm |
| Daljinski upravljalnik z radijsko frekvenco/oddajno močjo | 433,050-434,790 MHz, 2,24 dBm |

Doseg radarskega zaznavanja:



Izdaja SLO 06/2023, različica 1.1

Dokumentacija ©2017 Cordes Vertriebsgesellschaft mbH, Nemčija.

Vse pravice, vključno s prevodom, so pridržane. Za razmnoževanje na kakršen koli način je potrebna pisna odobritev urednika. Ta publikacija predstavlja tehnično stanje v času tiskanja.