



Power Bank - XT-20000QC3

Navodila za uporabo

Priključite Powerbank v omrežno vtičnico in izberite primeren adapter, ter pričnite z delom.



Pripombe dodal [MP1]:

Tehnični podatki

Koda izdelka	205351
Tip baterije	Litijum Ioni
Kapaciteta	20400mAh (3.7V) / 75.5Wh
Prikljop	1x USB Standard Output 1x USB Q3 Output
Vhod	1 x MICRO USB 5V, 2.1 A 1 x DC vtičnica 13V-20V 3 rd max 30W
Izhod	1 x USB 5V 2.1 A 1 x USB QC3.3 8V-12V/max 18W DC vtičnica 5/6/9/12/15/16.5/19/20/24V 50 Watt brezprekinitveno
Dimenzije	174 x 78 x 21,5 mm
Teža	450 g

Vsebnost pošiljke

- Powerbank XTPower XT-20000QC3
- USB kabel
- DC Kabel 2m
- Avto-napajalnik z DC prikljopom
- Adapter za notebook
 - A = Sony, Fujitsu, Panasonic - 6.0x4.25mm
 - C = IBM, Acer, Toshiba, Dell, Asus - 5.5x2.5mm
 - D = Asus, HP, NEC, Toshiba, BenQ - 5.5x2.1mm
 - E = Acer, Toshiba, Sony - 5.5x1.7mm
 - F = Samsung - 4.8x1.7mm
 - H = Asus, HP, NEC, Delta, Compaq - 5.0x1.0mm
 - I = Dell, HP - 7.4x5.0x0.6mm
 - K = IBM, Lenovo, Sony - 7.9x5.4x0.9mm

Izjemne lastnosti

- Simultano polnjenje in praznjenje

- Powerbank za industrijske in profesionalne aplikacije
- Samodejni izklop pri DC vtičnici če moč pade pod 4W dejavnosti
- Tudi brez samodejnega izklopa na DC izhodu
- Dobavljiv z napajalnikom
- Lahko se uporablja na letalih (<100Wh)

Dodatni podatki

Življenska doba -	cca 500 ciklov polnjenja
Dimenzija okrogle DC vtičnice	5,5mm x 2,1 mm
Čas polnjenja	cca 3h iz 0 - 100%
Temp. polnjenja	0 - 45 C
Delovna Temp.	-20 - + 60 C
Varnost	Pred preobremenitvijo Pred ispraznitvijo Pred kratkim stikom

LA96 IN 4250637212888



Vsebnost izdelka

