

Podatkovni list in navodila za uporabo

Opis izdelkov

Ilustracija artikla

USB vtičnica kombinacija 2-kanalna Serija 9016

Vtičnica z ozemljitvenim kontaktom in polnilnikom USB, vtičnica z izboljšano zaščito pred dotikom, predhodno sestavljena z izolacijsko vtičnico, črn napajalni kabel, 3 x 1,5 mm², dolžine 2 m, s kotnim ozemljitvenim kontaktom vtiča/Belgija-Francija



dimenzije: 113 x 60 x 49 mm
globina vgradnje: 41 mm
premer vgradnje: 50 mm
zaščitni razred: IP20, samo za suhe prostore

Vtičnica:

največja obremenitev
250 V 16 A - 3,5 kW

Polnilec USB:

izhod: 100-240 V AC
izhod: V DC; največjamoč 20 W:



1 x USB A Quick Charge 3.0
1 x USB C Power Delivery 3.0
A Izhod: 5V; 3,0 A - največ 15 W
v stanju pripravljenosti: 3W

<u>5,0 V</u>	<u>9,0 V</u>	<u>12,0 V</u>
3,0 A	2,22 A	1,67 A
3,0 A	2,22 A	1,67 A

Namestitev v pročelje npr.

- Nočne omarice
- Pisalne mize
- Pohoštvo
- Kuhinje (ampak ne na vlažna mesta!)

Vključi in uporablaj



Ni za vgradnjo na steno, vgradnjo na delovne plosče in uporabo v vlažnih prostorih + na prostem.

Mesto namestitve je treba izbrati v skladu z navodili za namestitev.

inter BEAR št.	Barva
9016-114...	črna
9016-118...	bela

Upoštevajte, da so možne tudi tehnične spremembe. Hvala za razumevanje.

Navodila za uporabo in namestitvev

za

- Dvojna polnilna vtičnica USB Serija 9016
- Kombinacija vtičnic USB 2-kanalna serija 9016



Opis Dvojna polnilna vtičnica USB

Polnilna vtičnica USB, pripravljena z napajalnim kablom, za vgradnjo npr. v pohištvo, kuhinje.

Pozor! Ni primerno za vgradnjo v kuhinjske delovne plošče

V kompletu z zaščitno škatlo za stike,

Napajalni kabel 2 m z ravnim vtičem Euro, 2x1,0 mm²

Na voljo v beli ali črni barvi



Opis Kombinacija vtičnic USB 2-kratna

Polnilna vtičnica USB + vtičnica z ozemljitvenim kontaktom in dvignjeno

Zaščita stikov, vodoravno sestavljena

z napajalnim vodom, za vgradnjo npr. v pohištvo, kuhinje.

Pozor! Ni primerno za vgradnjo v kuhinjske delovne plošče

V kompletu z zaščitno škatlo za stike,

Napajalni kabel 2 m s kotnim vtičem 3x1,5 mm²

Na voljo v beli ali črni barvi



Tehnični podatki Polnilec USB

1x USB A Quick Charge 3.0, 1x USB C Power Delivery 3.0, oznaka CE

Za obe napravi je treba določiti vhodno napetost 230 V 50 Hz!

Skupna moč: največ 15 W // V stanju pripravljenosti: manj kot 0,3 W

Navodila za uporabo:



- Izdelki serije 9016 so primerni za uporabo v suhih prostorih. (zaščitni razred IP20)
- Lahko so vgrajeni v pohištvo. Namestitev na steno ali vgradnja pod steno ni dovoljena.
- Vgradnja samo v navpične stene, ne na delovne plošče itd.
- Prepovedan je stik s tekočinami, kapljanje, pršenje, brizganje ali curljanje tekočin.
- Uporaba v vlažnih prostorih, na območjih EX in na prostem je prepovedana.
- Popravila lahko izvaja samo proizvajalec ali osebe ali podjetja, ki jih je proizvajalec pooblastil. ki jih je treba izvesti. Kakršen koli drug postopek razbremeni proizvajalca vsake odgovornosti.
- Garancijska obveznost. Garancija je neveljavna tudi zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.
- Vtičnica je lahko obremenjena z največ 250 V - 16 A AC - 3,5 kW.

OPOZORILA

- Nepravilno delovanje naprav zaradi uporabe nestandardiziranih polnilnih kablov in vtičev. Naprave je mogoče uničiti. Uporabljajte samo pooblašene polnilne kable in vtiče.
- Nepravilno delovanje, če je vtič zasukan ali nagnjen. Kontakti se lahko poškodujejo. Vtič vstavite v vtičnico v pravilni smeri, naravnost in z majhno silo.
- Naprave ne smete odpirati: Nevarnost električnega udara!

Montaža:

1. razstavite konstrukcijski okvir
2. naredite izrez v npr. pohištvo - predhodno izvrtajte luknje za vijake (2 mm)
3. namestitev in pritrditev z vijaki, nato pa okvir pritrdite nazaj
4. električni priključek



Distribucija po:

Obvezno se lahko spremeni brez predhodnega obvestila

inter BÄR GmbH + Co KG, Hälverstr. 43, 58579 Schalksmühle, tel. 02355 893-0, www.interbaer.de

Navodila za uporabo in namestitev

za

- dvojna polnilna postaja USB Serija 9016
- Dvakratna kombinacija USB in vtičnice - serija



Opis dvojna polnilna postaja USB

Polnilna vtičnica USB, vnaprej pripravljena z napajalnim kablom, za vgradnjo npr. v pohošstvo, kuhinjo

Nevarnost! Ni primerno za vgradnjo v kuhinjske delovne plošče
Kontaktna zaščitna škatla, 2 m napajalnega kabla
s ploščatim Euro vtičem, 2x1,0mm²
barva bela ali črna



Opis USB in vtičnica z dvojno kombinacijo zaščitnih kontaktov

Polnilna vtičnica USB + vtičnica z zaščitnim kontaktom in zaklopom, vodoravno sestavljen

za vgradnjo npr. v pohošstvo, kuhinjo

Nevarnost! Ni primerno za vgradnjo v kuhinjske delovne plošče
Kontaktna zaščitna škatla, napajalni kabel 2m
s kotnim vtičem 3x1,5mm²
barva bela ali črna



Tehnični datum Polnilec USB

1x USB A Quick Charge 3.0, 1x USB C Power Delivery 3.0, znak CE
za obe napravi je treba določiti vhodno napetost 230 V 50 Hz.
skupna moč: največ 15 W // v stanju pripravljenosti: manj kot 0,3 W

Opombe o uporabi

- Izdelki serije 9016 so namenjeni uporabi samo v suhih prostorih. Lahko se vgradijo v pohošstvo.
- Vgradnja na steno ali podometno ni dovoljena.
- Vtičnica se lahko polni z največ 250 V - 16 A AC - 3,5 kW - (stopnja zaščite IP20).
- Serije 9016 ni dovoljeno uporabljati v mokrih prostorih.
- Uporaba s kapljanjem, pršenjem, razprševanjem ali brizganjem tekočin ali tekočin je prepovedano. Izdelkov ni dovoljeno namakati v tekočine.
- Uporaba na območjih EX je prepovedana. Uporaba na prostem je prepovedana.
- Popravila lahko opravi le proizvajalec ali osebe oziroma podjetja, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti. ki ga je odobril proizvajalec. Kakršen koli drug postopek proizvajalca razbremeni kakršne koli garancije. obveznost.


POZOR!



- Napaka ali uničenje naprave je lahko posledica uporabe nepravilnih kablov in vtičev. Uporabljajte samo odobrene kable in vtiče.
- Napaka naprave je lahko posledica nepravilnega vstavljanja vtiča v vtičnico. Kontakti se lahko poškodujejo. Vtič uporabljajte le v pravilnem položaju, pokončno in brez uporabe sile.
- Naprave ne smete odpirati: nevarnost električnega udara!

Namestitev:

1. odstranite oblikovalski okvir
2. izrežite luknjo za montažo v pohošstvo in pripravite luknje za vijake (2 mm)
3. namestite napravo, pritrdite z vijaki, zamenjajte oblikovalski okvir
4. električni priključek



Distribuiral: Predmet modifikacije

inter BÄR GmbH + Co.KG, Hälverstr. 43, 58579 Schalksmühle, tel. 02355 983-0, www.interbaer.de