

**VPK (blindpropp i plast)**  
**VP M16 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Blindproppar är till för att försluta överflödiga  
förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | VP M16 K54                                                                       |
| Art.nr.           | <a href="#">1776920000</a>                                                       |
| Artikelbeteckning | VPK (blindpropp i plast), Låspropp, M 16, 7 mm,<br>IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN)        | 4032248156368                                                                    |
| Frp               | 100 Stück                                                                        |

**VPK (blindpropp i plast)**  
**VP M16 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Längd     | 5,5 mm | Bygglängd (tum) | 0,217 inch |
| Nettovikt | 1,6 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max                | 100 °C | Driftstemperatur, min.               | -40 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | Temperaturområde för användning min. | -40 °C |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-33 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                                                      |

### VPK (blindpropp i plast) VP M16 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

