

VPK (blindpropp i plast)
VP M12 K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Blindproppar är till för att försluta överflödiga
förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP M12 K54
Art.nr.	1776930000
Artikelbeteckning	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, M 12, 6 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248156375
Frp	100 Stück

VPK (blindpropp i plast)
VP M12 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	5,5 mm	Bygglängd (tum)	0,217 inch
Nettovikt	0,9 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 12	Gängningslängd	6 mm
Gängstigning	1,5 mm	Huvuddiameter	15 mm
Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

VPK (blindpropp i plast)
VP M12 K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**