SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC)
SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller har ett stort antal olika kabel-/ledningsinföringar i sortimentet; Olika förskruvningar i plast, mässing och rostfritt stål i skyddsklasserna IP 66, 67, 68 eller IP 69 K. Med modulära flerledar-/kabelinföringssystem kan färdigmonterade kablar, som ett fullvärdigt alternativ, snabbt och enkelt föras in i utrustningen. Till sist finns även EX-certifierade kabelförskruvningar och kabel-/ledningsinföringssystem till förfogande.

- Kabelförskruvningar av plast och mässing
- EMV förskruvningar
- För områden med risk för explosion
- VDE, CSA och UL godkännanden

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU EMV M40
Art.nr.	1777660000
Artikelbeteckning	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 40, 4.6 mm, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4032248157938
Frp	10 Stück

SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC)
SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	27,8 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (inre)	M 40	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	4,6 mm	Gängstigning	1,5 mm
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	46 mm
Tjocklek	1 mm	Ytterdiameter	50,8 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC)
SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

