VPMS (blindpropp i mässing)
VP M20-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Blindproppar är till för att försluta övertaliga förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP M20-MS65
Art.nr.	1777740000
Artikelbeteckning	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, M 20, 6 mm, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4032248158010
Frp	100 Stück

VPMS (blindpropp i mässing)
VP M20-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	9,5 mm	Bygglängd (tum)	0,374 inch
Höjd	9,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,374 inch
Nettovikt	7,3 g	Diameter	22 mm

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	6 mm	Gängstigning	1,5 mm
Huvuddiameter	22 mm	Material	Mässing, förnicklad
O-Ring	NBR	Skyddsklass	IP68
Tätning	NBR	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

VPMS (blindpropp i mässing)
VP M20-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

