

**GWDR PO (plantätning – polyetylen)
GWDR M20-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-PO
Art.nr.	1777940000
Artikelbeteckning	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tättningsring, M 20, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158201
Frp	100 Stück

GWDR PO (plantätning – polyetylen)
GWDR M20-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Nettovikt 0,2 g

Allmänna uppgifter

Tjocklek	2 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 20	Gängstigning	1,5 mm
Innerdiameter D2	20 mm	Material	Polyetylen
Tätning	PE-HD	Tätningring diameter	24 mm
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Tjocklek	2 mm	Ytterdiameter	24 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

GWDR PO (plantätning – polyetylen) GWDR M20-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

