

**VG MS ZE (standard dragavlastning för
kabelförskruvning av mässing)
VGM25-MS54 ZE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelförskruvning med utanpåliggande centrisk
dragavlastning med klämbäck IP54.

Allmänna beställningsdata

Typ	VGM25-MS54 ZE
Art.nr.	1778480000
Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4032248161492
Frp	25 Stück

VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing) VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	38 mm	Bygglängd (tum)	1,496 inch
Nettovikt	93,9 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 25
Gängningslängd	7 mm	Gängstigning	1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	19 mm	Kabeldiameter utsidan min.	9 mm
Klämförmåga dragavlastning max.	21 mm	Klämförmåga dragavlastning min.	12 mm
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	34 mm
Nyckelbredd 2	30 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätningssats	NBR
Temperaturområde för användning max.	80 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	8 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	8 Nm
Vridmoment muffar, max.	12 Nm	Vridmoment muffar, min.	12 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD