

**Bultplintar**  
**WTW WF8 2300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Klippon® Connect med bultteknik**

Våra bultplintar är ett etablerat, robust anslutningsalternativ för särskilt tuffa miljöer. De omfattande tillbehören och kvalitativa utförandet säkerställer en hög produktivitet vid planering och installation – och hållbar kvalitet vid drift..

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WTW WF8 2300
Art.nr.	<a href="#">1780910000</a>
Artikelbeteckning	Bultplintar, Skiljevägg, grå, 2 mm
GTIN (EAN)	4032248241132
Frp	20 Stück

**Bultplintar**  
**WTW WF8 2300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0,079 inch
Höjd	109,8 mm	Bygghöjd (tum)	4,323 inch
Djup	66,95 mm	Byggdjup (tum)	2,636 inch
Montagemått bredd	2 mm	Nettovikt	24,7 g

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Temperaturområde för användning max.	160 °C	Lagertemperatur	10 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	160 °C

**Materialdata**

Material	Epoxidharts	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

**Systemparametrar**

Utförande	Änd- och mellanplatta
-----------	-----------------------

**Ytterligare tekniska data**

Monteringsanvisning	Direktmontage	rastbar	Nej
---------------------	---------------	---------	-----

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>