

**OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig  
B2L 3.50 AH28 BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Exempel på användning**

Avbildning liknande

**Gripbart skydd, ergonomi med fäste och ett slutet utseende:**

Från dragavlastningen av de anslutna ledarna via sikt- och beröringsskyddet och ända till draghjälpen: Täckkåporna, som kan tilläggsmonteras i efterhand, uppfyller på samma gång mekaniska, optiska och haptiska uppgifter. De båda halvskålarna omsluter stickproppen helt och hållet, hakar säkert i varandra och ger följande funktioner:

- Dragavlastning med buntband eller integrerad kabelklammer.
  - Märkning med dekafix eller kabelremсор
  - Upprädningsbarhet utan polförlust eller rastersprång
  - Kompatibilitet: lämplig för stickproppar med och utan fläns eller infästningsbockar.
  - Flexibilitet: beroende på byggstorlek är 1-3 kabelutgångar i olika riktningar avsedda
- På så sätt säkerställer Weidmüllers täckkåpor mer stabilitet, bättre identifiering, full kompatibilitet och flexibilitet.

Resultatet: Maximal säkerhet och användarvänlighet för applikationer och användare.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	B2L 3.50 AH28 BK BX
Art.nr.	<a href="#">1781670000</a>
Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Täckhuv, svart, Antal poler: 28
GTIN (EAN)	4032248172726
Frp	10 Stück
Produktparametrar	
Förpackning	Box

**OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig  
B2L 3.50 AH28 BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	10,6 g
-----------	--------

**Packaging**

Förpackning	Box	VPE-längd	30 mm
VPE-bredd	120 mm	VPE-höjd	120 mm

**Materialdata**

Färgkod	svart	Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011
GWFI	960 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	100 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	100 °C		

**Märkdata enligt IEC**

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC000250
ETIM 5.0	EC000250	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 7.1	27-44-92-02	eClass 8.1	27-44-92-02
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

**Anmärkningar****Anmärkningar**

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
-----------------	---

**Godkännanden****Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig B2L 3.50 AH28 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Downloads

Broschyr/Katalog

[FL DRIVES EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL DRIVES DE](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)  
[FL BUILDING SAFETY EN](#)  
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)  
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL HEATING ELECTR EN](#)  
[FL APPL INVERTER EN](#)  
[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)  
[FL ELEVATOR EN](#)  
[FL POWER SUPPLY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse

[Declaration of the Manufacturer](#)