

**Bultplintar
WF 10/2BZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med bultteknik**

Våra bultplintar är ett etablerat, robust anslutningsalternativ för särskilt tuffa miljöer. De omfattande tillbehören och kvalitativa utförandet säkerställer en hög produktivitet vid planering och installation – och hållbar kvalitet vid drift..

Allmänna beställningsdata

Typ	WF 10/2BZ
Art.nr.	1789790000
Artikelbeteckning	Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm², Bultanslutning
GTIN (EAN)	4032248251162
Frp	10 Stück

**Bultplintar
WF 10/2BZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	33,8 mm	Byggbredd (tum)	1,331 inch
Höjd	87,6 mm	Bygghöjd (tum)	3,449 inch
Djup	72,5 mm	Byggdjup (tum)	2,854 inch
Nettovikt	221,75 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Bultanslutning

2 x kabelsko DIN 46 234	6...120 mm ²	2 x kabelsko DIN 46 235	10...95 mm ²
Bultstorlek för flatanslutning	M 10	Kabelskor DIN 46 234	6...120 mm ²
Kabelskor DIN 46 235	10...95 mm ²	Åtdragningsmoment, max.	20 Nm
Åtdragningsmoment, min.	10 Nm		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

2 x kabelsko DIN 46 234	6...120 mm ²	2 x kabelsko DIN 46 235	10...95 mm ²
Anslutningsområde, max.	120 mm ²	Anslutningsområde, min.	6 mm ²
Anslutningstyp	Bultanslutning	Antal anslutningar	3
Bultstorlek för flatanslutning	M 10	Kabelskor DIN 46 234	6...120 mm ²
Kabelskor DIN 46 235	10...95 mm ²	Åtdragningsmoment, max.	20 Nm
Åtdragningsmoment, min.	10 Nm		

Märkdata

Märkarea	120 mm ²	Märkspänning	1 000 V
Märkström	269 A	Ström med max. ledare	269 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,12 mΩ	Märkstötspänning	8 kV
Nedsmuttningsgrad	3		

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA)	200039-1244019	Spänning grupp C (CSA)	1000 V
Ström Gr C (CSA)	230 A		

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus)	E60693	Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 0000 AWG	
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus)	0000 AWG	Spänning grupp C (cURus)	1000 V
Ström grupp C (cURus)	230 A		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

**Bultplintar
WF 10/2BZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Systemparametrar**

Antal våningar	1	Antal klämsäten per våning	3
Nivåer internt överkopplade	Nej	PE-anslutning	Nej
Skena	TS 35		

Ytterligare tekniska data

Monteringstyp	ihakad	explosionstestat utförande	Nej
Öppna sidor	öppen		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE_PT1004_20160418_839_ISSUE01.pdf
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

SäkerhetsnoteringSäkerhetsanvisning [Safety Information](#)

Bultplintar WF 10/2BZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

