

**TBF (tom kapsling i polyester)  
TBF 30/19/18 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Polyesterkapslingar**

Kapslingarna i serien TBF är tillverkade i extremt robust glasfiberförstärkt polyester. Kapslingen i TBF-serien är speciellt lämplig för applikationer där det krävs en låg vikt kombinerat med en hög slagåtlighet. De väder och vindtåliga TBF-kapslingarna är konstruerade för ett brett användningsspektrum. Med sina omfattande tillbehör erbjuder de universella lösningar för härbärgering av regulatorer, mätinstrument, ventiler och annan utrustning.

**Kännetecken:**

- 9 storlekar i 2 utföranden
- lock med nylonskruvar
- montagehål utanför täthetsområdet
- gängade hål för montageskenor och montageplattor
- omfattande tillbehör

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål komplett bestyckade med plintar och förskruvningar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TBF 30/19/18 7035
Art.nr.	<a href="#">0360200000</a>
GTIN (EAN)	4032248025176
Frp	1 Stück

**TBF (tom kapsling i polyester)  
TBF 30/19/18 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Mått och vikter**

Bredd	186 mm	Byggbredd (tum)	7,323 inch
Höjd	302 mm	Bygghöjd (tum)	11,89 inch
Djup	175 mm	Byggdjup (tum)	6,89 inch
vikt	1 750 g	Nettovikt	1 857 g

**Allmän information tillbehör**

Material	glasfiber-förstärkt polyester
----------	-------------------------------

**Allmänna uppgifter**

Användningsområden	Fastighetsteknik, Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Normer	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208	Toxitet	Halogenfri
Material	glasfiber-förstärkt polyester	Tätningmaterial	Polyuretan
Driftstemperatur, min.	-50 °C	Driftstemperatur, max	130 °C
Slagtålighet	IK08 enligt IEC 62208, IK10 enligt IEC 62262	Skyddsklass	IP67
Kapslingens fastsättning	6,5 mm genom kapslingens botten	Fastsättning av lock	Crosshead nylon screws
Komponentfastsättning	4 resp. 6 bultar M6 innergånga		

**Bestyckning horisontal**

WDU 10 / ZDU 10	1x22	WDU 16 / ZDU 16	1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x44	WDU 35 / ZDU 35	1x14
WDU 4 / ZDU 4	1x37	WDU 6 / ZDU 6	1x28

**Bestyckning vertikal**

WDU 10 / ZDU 10	2x11	WDU 16 / ZDU 16	2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x22	WDU 35 / ZDU 35	2x7
WDU 4 / ZDU 4	2x18	WDU 6 / ZDU 6	2x14

**Förskruvningar höger**

M12	53	M16	30
M20	22	M25	10
M32	5	M40	3
M50	3	M63	2

**Förskruvningar uppe / nere**

M12	28	M16	14
M20	11	M25	6
M32	3	M40	3
M50	1	M63	1

**Datablad****TBF (tom kapsling i polyester)  
TBF 30/19/18 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****TBF (tom kapsling i polyester)  
TBF 30/19/18 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**