

**Skruvmejsel
IS 6 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Sekskantskruvmejsel med tvärhandtag av högvärdig plast

- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 6911
- Passar till skruvar enligt DIN 6912

Allmänna beställningsdata

Typ	IS 6 DIN 6911
Art.nr.	0407900000
Artikelbeteckning	Verktyg, Vinkelskruvmejsel och stiftnyckel, Klinglängd: 80 mm
GTIN (EAN)	4008190166465
Frp	1 Stück

**Skruvmejsel
IS 6 DIN 6911**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4,331 inch
vikt	61 g	Nettovikt	61 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Skruvverktyg

Form	Stift	Klinglängd	80 mm
storlek	6		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000818
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-02-27
eClass 9.1	21-01-90-90		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	WSCAD