

**TBF (tom kapsling i polyester)
TBF 30/30/18 TRSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Polyesterkapslingar**

Kapslingarna i serien TBF är tillverkade i extremt robust glasfiberförstärkt polyester. Kapslingen i TBF-serien är speciellt lämplig för applikationer där det krävs en låg vikt kombinerat med en hög slagåtlighet. De väder- och vindtåliga TBF-kapslingarna är konstruerade för ett brett användningsspektrum. Med sina omfattande tillbehör erbjuder de universella lösningar för härbärgering av regulatorer, mätinstrument, ventiler och annan utrustning.

Kännetecken:

- 9 storlekar i 2 utföranden
- lock med nylonskruvar
- montagehål utanför täthetsområdet
- gängade hål för montageskenor och montageplattor
- omfattande tillbehör

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål komplett bestyckade med plintar och förskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	TBF 30/30/18 TRSP
Art.nr.	0500700000
GTIN (EAN)	4032248025145
Frp	1 Stück

**TBF (tom kapsling i polyester)
TBF 30/30/18 TRSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	302 mm	Byggbredd (tum)	11,89 inch
Höjd	302 mm	Bygghöjd (tum)	11,89 inch
Djup	175 mm	Byggdjup (tum)	6,89 inch
vikt	2 270 g	Nettovikt	2 000 g

Allmän information tillbehör

Material	glasfiber-förstärkt polyester
----------	-------------------------------

Allmänna uppgifter

Användningsområden	Fastighetsteknik, Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Normer	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208	Toxitet	Halogenfri
Material	glasfiber-förstärkt polyester	Tätningmaterial	Polyuretan
Driftstemperatur, min.	-50 °C	Driftstemperatur, max	130 °C
Slagtålighet	IK08 enligt IEC 62208, IK10 enligt IEC 62262	Skyddsklass	IP66
Kapslingens fastsättning	6,5 mm genom kapslingens botten	Fastsättning av lock	Crosshead nylon screws
Komponentfastsättning	4 resp. 6 bultar M6 innergånga		

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10	1x22	WDU 16 / ZDU 16	1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x44	WDU 35 / ZDU 35	1x14
WDU 4 / ZDU 4	1x37	WDU 6 / ZDU 6	1x28

Bestyckning vertikal

WDU 10 / ZDU 10	2x22	WDU 16 / ZDU 16	2x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x44	WDU 35 / ZDU 35	2x14
WDU 4 / ZDU 4	2x37	WDU 6 / ZDU 6	2x28

Förskruvningar höger

M12	44	M16	24
M20	20	M25	10
M32	4	M40	3
M50	3	M63	2

Förskruvningar uppe / nere

M12	44	M16	24
M20	20	M25	10
M32	4	M40	3
M50	3	M63	2

TBF (tom kapsling i polyester) TBF 30/30/18 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad**TBF (tom kapsling i polyester)
TBF 30/30/18 TRSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar