

**HDC - kapsling**  
**HDC HQP ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC HQP ALU
Art.nr.	<a href="#">1003040000</a>
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4032248697977
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling**  
**HDC HQP ALU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1,378 inch
Höjd	40,6 mm	Bygghöjd (tum)	1,598 inch
Djup	67,1 mm	Byggdjup (tum)	2,642 inch
Montagemått bredd	32,2 mm	Montagemått höjd	13,4 mm
Nettovikt	27 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC DIBP 84-69-5

**Allmänna data**

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Plast	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HQ	Skyddsklass	IP65

**Mått**

Bredd kapsling	28,8 mm	Höjd kapsling B	19,5 mm
Hålavstånd längd A2	32,2 mm	Längd kapsling	46,3 mm

**Utförande**

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	HQ	Lämplig för ModuPlug®	Nej
Tätning	NBR	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	lower part		

**Design**

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

**General data**

Byggstorlek	HQ	Skyddsklass	IP65
-------------	----	-------------	------

**Material**

Färgkod	beige	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
---------	-------	--------------------------------	-----

## HDC - kapsling HDC HQP ALU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC HQP ALU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**