

**HDC - kapsling  
HDC HQP DMD 2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC HQP DMD 2B0
Art.nr.	<a href="#">1003130000</a>
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4032248698066
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling  
HDC HQP DMD 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1,378 inch
Höjd	23,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,925 inch
Djup	48,4 mm	Byggdjup (tum)	1,906 inch
Nettovikt	13 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC DIBP 84-69-5

**Allmänna data**

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Plast	Serie	HQ
Skyddsklass	IP65		

**Mått**

Bredd kapsling	29 mm	Höjd kapsling B	23,5 mm
Kabelingång	för hylsinsats	Längd kapsling	48,4 mm

**Utförande**

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	HQ	Kabelingång	för hylsinsats
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Tätning	NBR
Typ	Lock	Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	Lock

**Design**

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	för hylsinsats

**General data**

Byggstorlek	HQ	Skyddsklass	IP65
-------------	----	-------------	------

**Material**

Färgkod	beige	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
---------	-------	--------------------------------	-----

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Skapandedatum den 9 juli 2019 17:08:56 CEST

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC HQP DMD 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC HQP DMD 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**