

**HDC - kapsling  
HDC 06B ALU O-RING****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC 06B ALU O-RING
Art.nr.	<a href="#">1019870000</a>
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4032248731985
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling  
HDC 06B ALU O-RING**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	66 mm	Byggbredd (tum)	2,598 inch
Höjd	27,8 mm	Bygghöjd (tum)	1,094 inch
Montagemått bredd	70 mm	Montagemått höjd	32 mm
Nettovikt	102 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Allmänna data**

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

**Mått**

Bredd C1 - sockel	47 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	27,8 mm	Höjd sockel B1	5,3 mm
Hålavstånd längd A2	70 mm	Längd kapsling	60 mm

**Utförande**

Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	3	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Tätning	NBR	Utförande kapsling	Chassikåpa
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	lower part

**Design**

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
---------------	----------------	------------------	------------

**General data**

Byggstorlek	3	Skyddsklass	IP65
-------------	---	-------------	------

**Material**

Färgkod	grå
---------	-----

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Skapandedatum den 9 juli 2019 17:13:40 CEST

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC 06B ALU O-RING**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC 06B ALU O-RING**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**