

Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Idealisk för energi-, process- och transportindustrin, utgör Klippon® STB kapslingsserie ett perfekt komplement till vår befintliga Klippon kapslingsportfölj. Kapslingar i denna serie är godkända enligt internationella standarder som t.ex. Lloyds Register och EN62208.

- Stålplåt 1.0330, pulverlackerad i RAL 7032
- En högtemperaturbeständig tätning som standard – utökat temperaturområde -60 °C till +120 °C
- Godkänd enligt Lloyds Register
- Flexibla fästalternativ för den interna montageskenan
- Skyddsklass IP 66
- En säker, permanent funktion hos tätningen säkerställs genom ett skydd mot komprimering av tätningen
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Laserskurna svetsfogar för ökad kvalitet
- Redan påsvetsade montagefötter garanterar optimalt kapslingsmontage

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål bestyckade med plintar och förskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLIPPON STB 2 MS HT
Art.nr.	1024990000
Artikelbeteckning	Klippon STB (Small Terminal Box), Tom kapsling, Stålplåtskapsling, Höjd: 150 mm, Bredd: 150 mm, Djup: 90 mm, Material: Stålplåt, Pulverlackad, kiselgrå
GTIN (EAN)	4032248745210
Frp	1 Stück

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 2 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	150 mm	Byggbredd (tum)	5,905 inch
Höjd	150 mm	Bygghöjd (tum)	5,905 inch
Djup	90 mm	Byggdjup (tum)	3,543 inch
Montagemått bredd	175 mm	vikt	1 630 g
Nettovikt	1 765 g		

Allmänna uppgifter

Användningsområden	Transportväsende, Fartygsbyggnad, Processindustri, Förpackningsindustri	Materialtjocklek	1,5 mm
Materialtjocklek kapsling	1,5 mm	Material	Stålblåt
Tätningmaterial	Silikon	Yta	Pulverlackad
Driftstemperatur, min.	-60 °C	Driftstemperatur, max	120 °C
Slagtålighet	10 J standardversion	Skyddsklass	IP66
Kapslingens fastsättning	påsvetsade montagefötter med 8mm hål	Fastsättning av lock	M5 sexkantsskruv med avlångt hål och 10 mm avstånd mellan hål
Komponentfastsättning	TAS 20-skena i kapslingens botten		

Bestyckning vertikal

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x23	WDU 4 / ZDU 4	1x19
WDU 6 / ZDU 6	1x14		

Certifikatnummer kapsling

Certifikatnummer, bestyckad kapsling (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Certifikatnummer, tom kapsling (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
Certifikat-Nr. (MARITREG)	1.540.041.250		

Förskruvningar

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

Förskruvningar höger

M12	15	M16	8
M20	6	M25	2
M32	2	M40	2
M50	1		

Förskruvningar uppe / nere

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Jordning kapsling**

Jordning, kapsling, intern påsvetsade M6 x 16 bultar
i rostfritt stål

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures
Broschyr/Katalog	MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON STB EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620_160412_002ISS01
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Upphandlingsspecifikation	Klippon STB 2 MS HT_1024990000_DE Klippon STB 2 MS HT_1024990000_EN

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 2 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning**