

SAIL-VSB-M8W-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istucket läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-VSB-M8W-3-1.5U
Art.nr.	1026180150
Artikelbeteckning	, Stickkontakt vinklad - ventilkontakt
GTIN (EAN)	4032248751266
Frp	1 Stück

SAIL-VSB-M8W-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 78 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data för kabel

Antal poler	3	Ledararea	0,5 mm ²
Kabellängd	1,5 m	Skärmad	Nej
Isolering	PP	Färgkodning	brun, blå, grön/gul
Mantelmateriel	PUR	Mantelfärg	svart
Halogener	Nej	Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C	Släpkedjetålighet	Ja
Vridtålighet	0 °/m	Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	Accelerartion	5 m/s ²
hastighet	200 m/min	Böjcykler	2 Mio
Säker mot svetsstänk	Nej		

Allmänna tekniska data

Utförande	Stickkontakt vinklad - ventilkontakt	Kodering	Bryggform B industri (11 mm), M8 = ingen
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Kontaktyta	förtennad
LED	Ja	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
Skyddskoppling	Suppressordiod		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-12	eClass 9.1	27-06-03-11

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)


Datablad

SAIL-VSB-M8W-3-1.5U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning




Profilritning




Polschema



Polschema



Kopplingsbild



24V_{AC/DC}_4A