

SAIL-VSA-M8W-3-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istucket läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | SAIL-VSA-M8W-3-3.0U |
| Art.nr. | 1026190300 |
| Artikelbeteckning | Ventilstickpropp, Stickkontakt vinklad - ventilkontakt, A |
| GTIN (EAN) | 4032248753727 |
| Frp | 1 Stück |

SAIL-VSA-M8W-3-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 125 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data för kabel

| | | | |
|-------------|-------|----------------|---------------------|
| Antal poler | 3 | Ledararea | 0,5 mm ² |
| Kabellängd | 3 m | Mantelmateriäl | PUR |
| Mantelfärg | svart | | |

Allmänna tekniska data

| | | | |
|----------------|---|---------------------------|------------------------------------|
| Utförande | Stickkontakt vinklad - ventilkontakt | Kodering | Bryggform A (18 mm), M8 = ingen |
| Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd | Kontaktyta | förtennad |
| LED | Ja | Märkspänning | 24 V |
| Märkström | 4 A | Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C |
| Skyddskoppling | Suppressordiod | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001855 | ETIM 6.0 | EC001855 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)


Datablad

SAIL-VSA-M8W-3-3.0U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning




Profilritning



Polschema



Polschema



Kopplingsbild

