

HDC - kits HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.
HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning.
Weidmüller erbjuder ett sortiment med många kontaktionskombinationer, med M- eller PG-gångarna för kabelförskruvningen.

Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledaranslutningen utan ytterligare hjälpmedel.
PushIn-teknologi

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC KIT HE-P 16.120 M
Art.nr.	1027690000
Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Byggstorlek: 6, Poler: 16, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, M 25
GTIN (EAN)	4032248770847
Frp	1 Stück

HDC - kits
HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	635 g
-----------	-------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 100 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HE	Yta	Pulverlack

Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	Byggstorlek	6
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Material	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	16
Byggstorlek	6	Förskruvningar	M 25
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE

Connection data

Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, max.	4 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Design

Produktfamilj	HDC - kits	Produktlansering	Kit
Anslutningstyp	PUSH IN		

General data

Antal poler	16	Storlek på kabelinföringar	M 25
Byggstorlek	6		

Material

Material	Aluminiumpressgjutgods
----------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-05-15	eClass 8.1	27-44-05-15
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-90

Datablad**HDC - kits
HDC KIT HE-P 16.120 M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 3 HDC. 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN. WSCAD](#)