

FPL 4G2.5/PD/F/3+3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

Allmänna beställningsdata

Typ	FPL 4G2.5/PD/F/3+3
Art.nr.	1059170000
Artikelbeteckning	FieldPower®, Ledning, Antal ledare: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 eller jämförbar, Bransch: 2.5 mm ² , 3 m, 3 m
GTIN (EAN)	4032248805884
Frp	1 Stück

FPL 4G2.5/PD/F/3+3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 1 073 g

Temperaturer

Drifttemperatur

Lagertemperatur

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter

Antal ledare	4	Böjradie min, fast monterad	35,6 mm
Böjradie min, rörlig	133,5 mm	Bransch	2,5 mm ²
Halogener	Ja	Ledaranslutning	s. bild
Ledningslängd sträng 1	3 m	Ledningslängd sträng 2	3 m
Ledningstyp	Öfflex Classic 110 4G2,5 eller jämförbar	Temperaturområde, fast lagd, max.	70 °C
Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C	Temperaturområde, rörligt, max.	70 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-5 °C		

Tekniska data

Märkspänning 500 V

Konfektionering sida 1

Anslutning 1 PTDS4

Konfektionering sida 2

Anslutning 2 Ändhylsa

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001576	ETIM 6.0	EC001576
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-04-02
eClass 9.1	27-06-91-90		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Datablad

FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

