

**THM
THM GEW 20/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



THM GEW vävda tygetiketter är gjorda av ett mycket flexibelt bomullstyg. Leverans på rullar för användning med termotransferskrivare möjliggör ett limskikt som är tjockare än det för A4-ark för laserskrivare.

Tillsammans säkerställer denna flexibilitet och det tjocka limskiktet högre häftförmåga och möjliggör användning på kantiga eller runda föremål såsom t.ex. kablar eller slangar.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM GEW 20/8 GE
Art.nr.	1059880000
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 8 x 20 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248808304
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Djup	0,3 mm	Byggdjup (tum)	0,012 inch
Nettovikt	680 g		

Allmänna data

Antal per ark	10 000	Antal per rulle	10 000
Bredd	20 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	gul	Godkännande enligt UL 969	Nej
Halogener	Nej	Limma	Gummiklister
Material	Bomullsväv	Materialfärg enligt motståndskod	4
Märkningsmetod	Termotransfer	Temperaturområde för användning	-29...80 °C
Utförande	självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

THM THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar



THM
THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

