

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8
Art.nr.	1078720000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M8 thread, Stift, rakt, M 8, Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4032248840618
Frp	1 Stück

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	12 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	90 °C	Driftstemperatur, min.	-30 °C
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Kontaktton Norm	IEC 61076-2-104
-----------------	-----------------

Allmänna data

Anslutningsgänga	M8 thread	Anslutningstyp	Stift
Antal poler	4	Förskruvningar	M 8
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Kodering	ingen
Kontakttyta	förgylld	Ledararea	0,25 mm ²
Ledarytterdiameter	-	Material	PVC
Märkspänning	30 V	Märkspänning	60 V (3 poler) / 30 V (4 poler)
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C	Tråd-/kabelldängd	0,5 m

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	WSCAD

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

