

**HDC - kapsling**  
**HDC IP68 HP 24B TO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HDC IP68 HP 24B TO                                                                                    |
| Art.nr.           | <a href="#">1079930000</a>                                                                            |
| Artikelbeteckning | HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69K, stickproppskåpa, Skruvförslutning, Standard |
| GTIN (EAN)        | 4032248842032                                                                                         |
| Frp               | 1 Stück                                                                                               |

**HDC - kapsling**  
**HDC IP68 HP 24B TO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 64 mm    | Byggbredd (tum) | 2,52 inch  |
| Höjd      | 120 mm   | Bygghöjd (tum)  | 4,724 inch |
| Djup      | 192 mm   | Byggdjup (tum)  | 7,559 inch |
| Nettovikt | 822,72 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -50 °C ... 120 °C |
|------------------------|-------------------|

**Allmänna data**

|                     |                |                   |                        |
|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| EMC-kapslingar      | Ja             | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Material låselement | Rostfritt stål | Serie             | HighPower              |
| Skyddsklass         | IP68, IP69K    | Yta               | Pulverlack             |
| Åtdragningsmoment   | 11 Nm          |                   |                        |

**Utförande**

|                    |                  |                       |                  |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Bygelutförande     | Skruvförslutning | Byggform              | Standard         |
| Byggstorlek        | 8                | Typ                   | Stickkontakt     |
| Utförande kapsling | stickproppskåpa  | Utförande låssystem   | Skruvförslutning |
| Åtdragningsmoment  | 11 Nm            | Överdel/Underdel/Lock | upper part       |

**Design**

|               |                |                   |            |
|---------------|----------------|-------------------|------------|
| Produktfamilj | HDC - kapsling | Produktansättning | Kapslingar |
| Typ           | Stickkontakt   |                   |            |

**General data**

|             |   |             |             |
|-------------|---|-------------|-------------|
| Byggstorlek | 8 | Skyddsklass | IP68, IP69K |
|-------------|---|-------------|-------------|

**Material**

|         |       |
|---------|-------|
| Färgkod | svart |
|---------|-------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### HDC - kapsling HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                                                    |

### HDC - kapsling HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

