

HDC - kapsling
HDC IP68 06B SS 2M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 06B SS 2M25
Art.nr.	1081240000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP68, IP69K, Sockelkåpa, Skruvförslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
GTIN (EAN)	4032248877201
Frp	1 Stück

HDC - kapsling

HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Höjd	100,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,957 inch
Djup	156 mm	Byggdjup (tum)	6,142 inch
Montagemått bredd	127 mm	Montagemått höjd	60 mm
Nettovikt	866 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-50 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Skyddsklass	IP68, IP69K	Yta	Pulverlack

Mått

Hålavstånd längd A2	127 mm	Kabelingång	med gänga
Längd kapsling	156 mm		

Utförande

Antal kabelingång på sidan	2	Antal kabelingång uppe	0
Bygelutförande	Skruvförslutning	Byggform	Standard
Byggstorlek	3	Gänga (inre)	M 25
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Storlek på kabelinföringar	M 25	Tätning	Silikongummi
Typ	Sockelkåpa	Utförande kapsling	Sockelkåpa
Utförande låssystem	Skruvförslutning	Överdel/Underdel/Lock	lower part

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Sockelkåpa	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	M 25	Byggstorlek	3
Skyddsklass	IP68, IP69K		

Material

Färgkod	svart
---------	-------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC - kapsling HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

HDC - kapsling HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

