

**HDC - kapsling  
HDC IP68 24B AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogje). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC IP68 24B AS
Art.nr.	<a href="#">1081540000</a>
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69K, Chassikåpa, Skruvförslutning, Standard
GTIN (EAN)	4032248844159
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling  
HDC IP68 24B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2,283 inch
Höjd	29,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,161 inch
Montagemått bredd	130 mm	Montagemått höjd	32 mm
Nettovikt	204 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 125 °C

**Allmänna data**

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Skyddsklass	IP68, IP69K	Yta	Pulverlack

**Mått**

Höjd kapsling B	29,5 mm	Hålavstånd längd A2	130 mm
Längd kapsling	191 mm		

**Utförande**

Bygelutförande	Skruvförslutning	Byggform	Standard
Byggstorlek	8	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Tätning	Silikongummi	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Skruvförslutning
Överdel/Underdel/Lock	lower part		

**Design**

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

**General data**

Byggstorlek	8	Skyddsklass	IP68, IP69K
-------------	---	-------------	-------------

**Material**

Färgkod	svart
---------	-------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC IP68 24B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN](#)

**Datablad**

**HDC - kapsling  
HDC IP68 24B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

