

HDC - kapsling
HDC IP68 10B TOS 1M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogje). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | HDC IP68 10B TOS 1M25 |
| Art.nr. | 1082590000 |
| Artikelbeteckning | HDC - kapsling, Byggstorlek: 4, Skyddsklass: IP68, IP69K, stickproppskåpa, Skruvförslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248845958 |
| Frp | 1 Stück |

HDC - kapsling
HDC IP68 10B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd | 58 mm | Byggbredd (tum) | 2,283 inch |
| Höjd | 100,5 mm | Bygghöjd (tum) | 3,957 inch |
| Djup | 144 mm | Byggdjup (tum) | 5,669 inch |
| Nettovikt | 478 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Allmänna data

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| EMC-kapslingar | Ja | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Material låselement | Rostfritt stål | Skyddsklass | IP68, IP69K |
| Yta | Pulverlack | Åtdragningsmoment | 6,5 Nm |

Mått

| | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------|
| Kabelingång | med gänga | Längd kapsling | 144 mm |
|-------------|-----------|----------------|--------|

Utförande

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Antal kabelingång på sidan | 0 | Antal kabelingång uppe | 1 |
| Bygglutförande | Skruvförslutning | Byggform | Standard |
| Byggstorlek | 4 | Gänga (inre) | M 25 |
| Kabelingång | med gänga | Lämplig för ModuPlug® | Ja |
| Storlek på kabelinföringar | M 25 | Typ | Stickkontakt |
| Utförande kapsling | stickproppskåpa | Utförande låssystem | Skruvförslutning |
| Åtdragningsmoment | 6,5 Nm | Överdel/Underdel/Lock | upper part |

Design

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|------------|
| Produktfamilj | HDC - kapsling | Produktansering | Kapslingar |
| Typ | Stickkontakt | Kabelingång | med gänga |

General data

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|---|
| Storlek på kabelinföringar | M 25 | Byggstorlek | 4 |
| Skyddsklass | IP68, IP69K | | |

Material

| | |
|---------|-------|
| Färgkod | svart |
|---------|-------|

HDC - kapsling HDC IP68 10B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

| | |
|----------------------|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

Datablad**HDC - kapsling
HDC IP68 10B TOS 1M25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar