

HDC - kapsling
HDC IP68 16B TOS 1M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogje). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 16B TOS 1M32
Art.nr.	1082710000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP68, IP69K, stickproppskåpa, Skruvförslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32
GTIN (EAN)	4032248845729
Frp	1 Stück

HDC - kapsling
HDC IP68 16B TOS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2,283 inch
Höjd	110,5 mm	Bygghöjd (tum)	4,35 inch
Nettovikt	589 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Allmänna data

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP68, IP69K
Yta	Pulverlack	Åtdragningsmoment	6,5 Nm

Mått

Höjd kapsling B	164 mm	Kabelingång	med gänga
Längd kapsling	110,5 mm		

Utförande

Antal kabelingång på sidan	0	Antal kabelingång uppe	1
Bygelutförande	Skruvförslutning	Byggform	Standard
Byggstorlek	6	Gänga (inre)	M 32
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Storlek på kabelinföringar	M 32	Typ	Stickkontakt
Utförande kapsling	stickproppskåpa	Utförande låssystem	Skruvförslutning
Åtdragningsmoment	6,5 Nm	Överdel/Underdel/Lock	upper part

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Stickkontakt	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	M 32	Byggstorlek	6
Skyddsklass	IP68, IP69K		

Material

Färgkod svart

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-05-15	eClass 8.1	27-44-05-15
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Datablad**HDC - kapsling
HDC IP68 16B TOS 1M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN](#)

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

Datablad**HDC - kapsling
HDC IP68 16B TOS 1M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar