

BG GHDE HO SA UL PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	BG GHDE HO SA UL PT6
Art.nr.	1113120000
Artikelbeteckning	FieldPower® Box, IP65 med motsvarande kapsling, Polykarbonat, GF 10
GTIN (EAN)	4032248891887
Frp	1 Stück

BG GHDE HO SA UL PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 684 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	45 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...45 °C	Lagertemperatur	-40 °C...80 °C
Temperaturområde Montage, min.	10 °C	Temperaturområde Montage, max.	40 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter - Kontakt

Brännbarhetsklass enligt UL 94 5VA

Allmänna uppgifter

Halogener	Nej	Isoleringsmaterial	Polykarbonat, GF 10
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP65 med motsvarande kapsling
Färgkod	svart	Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA
Fastsättning av lock	Krysspårskruvar PZ2	Vridmoment för locksruvar	2 Nm

Technical data Switch

Anslutningsklämmor vridmoment	0,8 N-m	Anslutningsområde kontaktdon, max.	10 mm ²
Anslutningsområde kontaktdon, min.	0,75 mm ²	Drivspänning	440 V
Hjälpkontakt	ABB OA1G10	Ledardiameter, AWG, max	AWG 18
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 8	Märkeffekt AC-23A	7,5 kW
Märkström AC-23A	16 A	Nedsmutningsgrad	3
Normer kontaktdon	IEC 60947-3	Typ av brytare	ABB OT16ET3

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000216	ETIM 4.0	EC000216
ETIM 5.0	EC000216	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-37-14-03	eClass 7.1	27-37-14-03
eClass 8.1	27-37-14-03	eClass 9.0	27-18-22-04
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[FieldPower](#)

Datablad**BG GHDE HO SA UL PT6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar