

**Tillbehör  
PS\_ZQV\_SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Ledningsdragning för ström- och  
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PS_ZQV_SET
Art.nr.	<a href="#">1116710000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Provkontakt
GTIN (EAN)	4032248911455
Frp	1 Stück

**Tillbehör**  
**PS\_ZQV\_SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Höjd	94 mm	Bygghöjd (tum)	3,701 inch
Nettovikt	82 g	Diameter	4 mm

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

**Märkdata**

Märkspänning	1 000 V	Max. spänning för klämfäste & jackbart system	1 000 V
Märkström	20 A	Ström med max. ledare	20 A

**Mått**

Diameter	4 mm
----------	------

**Systemparametrar**

Utförande	Provkontakt
-----------	-------------

**Ytterligare tekniska data**

Monteringstyp	instucken
---------------	-----------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002555
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-48	eClass 9.0	27-14-11-48
eClass 9.1	27-14-11-48		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Beipackzettel_PS_ZQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>