

**Crimpverktyg
HTF HYB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för C1-kontakter
- till D-Sub-kontakter för ConCept Modulen CM-20
- IE-Pressverktyg

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB
Art.nr.	1119580000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
HTF HYB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
vikt	438 g	Nettovikt	443,2 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, min	0,08 mm ²	Crimp-område, max.	1 mm ²
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	0,08 mm ²	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
Crimpprofil 1, max.	0,2 mm ²	Crimpprofil 2, min.	0,2 mm ²
Crimpprofil 2, max.	0,5 mm ²	Crimpprofil 3, min.	0,75 mm ²
Crimpprofil 3, max.	1 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

Crimpverktyg HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

