

HDC - kapsling
HDC IP68 24B MD 3M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 24B MD 3M40
Art.nr.	1119970000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69K, Lock, Skruvförslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 40
GTIN (EAN)	4050118041484
Frp	1 Stück

HDC - kapsling HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	57 mm	Byggbredd (tum)	2,244 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0,748 inch
Djup	181 mm	Byggdjup (tum)	7,126 inch
Montagemått bredd	164 mm	Nettovikt	406,92 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-50 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Serie	HighPower
Skyddsklass	IP68, IP69K	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment	11 Nm		

Utförande

Antal kabelingång på sidan	0	Antal kabelingång uppe	3
Bygelutförande	Skruvförslutning	Byggform	Standard
Byggstorlek	8	Gänga (inre)	M 40
Kabelingång	med gänga	Storlek på kabelinföringar	M 40
Tätning	Silikongummi	Typ	Lock
Utförande kapsling	Lock	Utförande låssystem	Skruvförslutning
Åtdragningsmoment	11 Nm	Överdel/Underdel/Lock	Lock

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Lock	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	M 40	Byggstorlek	8
Skyddsklass	IP68, IP69K		

Material

Färgkod	svart
---------	-------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC - kapsling HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP