

**FAD**  
**FAD S7/300 HE20 UNIV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Frontadaptrarna för 20-och 40-poliga Siemens-kort S7-300. Matningsspänningen kan anslutas direkt till frontadaptern eller fördelas enskilt per byte (8 signaler).

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FAD S7/300 HE20 UNIV
Art.nr.	<a href="#">1127840000</a>
Artikelbeteckning	Gränssnitt, FAD, Universell, Kontaktdon enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p
GTIN (EAN)	4032248909261
Frp	1 Stück

**FAD**  
**FAD S7/300 HE20 UNIV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	124 mm	Bygglängd (tum)	4,882 inch
Bredd	23 mm	Byggbredd (tum)	0,906 inch
Nettovikt	42 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25...50 °C	Lagertemperatur	-40...60 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Anslutningsdata**

Anslutning (fält sida)	Kontakt don enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p	Anslutning till PLC	Siemens S7-300
Anslutning till kort	Siemens S7-300-kort med 20-polig kontakt och driftspänning på ≤ 30 VAC/60 VDC		

**Märkdata**

Driftspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	1 A
Total nominell ström	20 A		

**Isolationskoordinater (EN50178)**

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 50 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	2
Impulsspänningskontroll	0,5 kV	Kontroll genomslagsstabilitet	0,35 kVAC

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-33-02-92
eClass 9.1	27-24-22-92		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Datablad**

**FAD  
FAD S7/300 HE20 UNIV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

