

**FAD
FAD CTLX HE20 16DI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

Frontadaptarna för Control-Logix-kort från Rockwell med 20- och 36-polig kontakt. Matningsspänningen kan anslutas direkt till frontadaptern eller fördelas enskilt per byte (8 signaler).

Allmänna beställningsdata

Typ	FAD CTLX HE20 16DI
Art.nr.	1127910000
Artikelbeteckning	Gränssnitt, FAD, Specifik, Kontaktdon enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p
GTIN (EAN)	4032248909438
Frp	1 Stück

FAD
FAD CTLX HE20 16DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	34,5 mm	Bygglängd (tum)	1,358 inch
Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4,331 inch
Nettovikt	40 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25...50 °C	Lagertemperatur	-40...60 °C

Anslutningsdata

Anslutning (fäلتsida)	Kontaktidon enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p	Anslutning till PLC	Rockwell Control-Logix
Anslutning till kort	1756-IB16, 1756-IC16, 1756-IN16	Försörjningsstickanslutning	SL/BLZ 3.5 mm

Märkdata

Driftsspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	1 A
Maximal ström per byte	2 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 50 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	2
Impulsspänningskontroll	0,5 kV	Kontroll genomslagsstabilitet	0,35 kVAC

Anslutning försörjning

Typ av anslutning	Skruvanslutning	Klämområde min.	0,08 mm ²
Klämområde max.	1,5 mm ²	Fast, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
Fast, max. H05(07) V-K	1,5 mm ²	Flexibel, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²
Flexibel, max. H05(07) V-K	1,5 mm ²	Flexibel med hylsa, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, AWG , min.	AWG 28	Ledardiameter, AWG , max.	AWG 14
Åtdragningsmoment min.	0,2 Nm	Åtdragningsmoment max.	0,25 Nm
Avisoleringslängd	6 mm		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002780	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.0	27-33-02-92
eClass 9.1	27-24-22-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

FAD
FAD CTLX HE20 16DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

