

Upptagning MCP AP BASIC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Plottern MCP Basic 2 är en flexibel och portabel plotter med vilken man snabbt och enkelt kan trycka märkning direkt på plats.

MCP Basic lämpar sig för märkning av små kvantiteter, deletiketter och bearbetning av resterande mängder. Liten, platssparande flatbäddspotter

- Montageplatta för 3 MultiCard, enkel placering av MultiCard-kartor
- Montageplattor för SlimFix, storlekarna 4 till 6, och för etiketter finns som tillbehör
- Drift med Weidmüllers M-Print® PRO programvara

MCP Plus kompletterar Weidmüllers märkningssystem och Weidmüller MultiCard-konceptet. Dess automatiserade penndepå gör att plotter-pennorna kan placeras direkt i plottern och förhindrar med speciella tätningsringar att spetsarna torkar. Med endast två uppläggningsplattor kan du märka hela vårt kompletta MultiCard produktprogram.

Allmänna beställningsdata

Typ	MCP AP BASIC
Art.nr.	1139880000
Artikelbeteckning	Upptagning
GTIN (EAN)	4032248922031
Frp	1 Stück

**Upptagning
MCP AP BASIC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	270 mm	Byggbredd (tum)	10,63 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Djup	324 mm	Byggdjup (tum)	12,756 inch
Nettovikt	1 080 g		

Märkningssystem

Märkskylttyp	Utförande	Plotter MCP Basic, montageplatta för MultiCard-märkning
	MultiCard	

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse