

**Kapverktyg  
KT 14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KT 14
Art.nr.	<a href="#">1157820000</a>
Artikelbeteckning	Kapverktyg ,Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4032248945344
Frp	1 Stück

**Kapverktyg  
KT 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	225 mm	Byggbredd (tum)	8,858 inch
Höjd	63,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,5 inch
Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
vikt	320 g	Nettovikt	324,78 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

Utförande mekanisk enhands

**Klippverktyg**

Aluminiumkabel massiv, max. (mm <sup>2</sup> ).	35 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	14 mm
Aluminiumkabel, flertrådig max. (AWG)	2/0 AWG	Aluminiumkabel, flertrådig max. (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>
Data/telefon- och styrkabel, max. Ø	14 mm	Kopparkabel - entrådig, max.	16 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - entrådig, max. (AWG)	6 AWG	Kopparkabel - fintrådig, max.	70 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG)	2/0 AWG	Kopparkabel - flertrådig, max.	35 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG)	2 AWG	Kopparkabel - max. Ø	14 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)

**Datablad****Kapverktyg  
KT 14**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

---

 max. 14 mm

 max. 16 mm<sup>2</sup>

 max. 35 mm<sup>2</sup>

 max. 70 mm<sup>2</sup>

---

---

---