

SAI-Passiv
SAI-8-F 3P M8 L 15M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Den nya smala M8-serien från Weidmüller Denna produktfamilj utmärker sig med märkningsmöjlighet på alla insticksplatser. Till och med den 4-faldiga fördelaren med 8-polig M12 har tillräckligt stora märkningsytor på alla M8 insticksplatser. Därutöver är denna fördelare kortare än många vanliga M8-typer.

- Mycket smal, kort och platt M8-fördelare.
- Familjen levereras med 4 till 12 M8-insticksplatser, 3-resp. 4-polig
- Även blandad bestyckning av M8 är möjlig enligt kundens önskemål
- M8-serien är utrustad med diagonala borrhål.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-8-F 3P M8 L 15M
Art.nr.	1179330000
Artikelbeteckning	SAI-Passiv, Sensor/Aktuator-Passiv-Fördelare, M8, Fastkabelversion, 15 m, Ja
GTIN (EAN)	4032248970933
Frp	1 Stück

**SAI-Passiv
SAI-8-F 3P M8 L 15M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	24 mm	Byggbredd (tum)	0,945 inch
Höjd	144 mm	Bygghöjd (tum)	5,669 inch
Djup	18,2 mm	Byggdjup (tum)	0,717 inch
Nettovikt	1 239 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-	Omgivningstemperatur	-25 °C...+70 °C
-----------------	---	----------------------	-----------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutningsdata

Fördelarutgång	Fastkabelversion
----------------	------------------

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP68	Antal poler	3
Antal kontakthylsor	8	Anslutningsgänga	M8
LED	Ja		

Elektriska data

Max. strömbelastbarhet per spår	2 A	Isolationshållfasthet	10 ⁹ Ω
---------------------------------	-----	-----------------------	-------------------

Materialdata

Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttyta	förgylld
-----------------	------	-------------	----------

Tekniska data för kabel

Kabellängd	15 m	Släpkedjetålighet	Ja
Antal poler	3	Ledararea (flexibel)	8 x 0,34 mm ² + 2 x 0,75 mm ²
Ytterdiameter	7,4 mm	Skärmad	Nej
Mantelmateriel	PUR	Mantelfärg	svart
Halogener	Nej	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Böjcykler	2 Mio		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

SAI-Passiv SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog


[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Passiv SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Kopplingsbild

