

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 3030 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av
användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 3030 S2N
Art.nr.	1193830000
Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 251 mm, Bredd: 245 mm, Djup: 12 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118028430
Frp	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 3030 S2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	245 mm	Byggbredd (tum)	9,646 inch
Höjd	251 mm	Bygghöjd (tum)	9,882 inch
Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0,472 inch
Nettovikt	6,08 g		

Allmän information tillbehör

Diameter bestyckningshål (D)	7 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Materialtjocklek	1,5 mm	Yta	obehandlad

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Yta	obehandlad		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 3030 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

