

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)
KTB MH 262615 S4E2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

Kapslingar av rostfritt stål för användning inom områden, utsatta för explosionsrisk

Klippon® TB-kapslingsserien erbjuder utmärkta prestandaegenskaper, även under de svåraste omgivningsförhållanden. Dessutom uppfyller den de strängare kraven för potentiellt explosiva atmosfärer, särskilt inom process- eller kraftverksindustrin. Den nya Klippon® TB MH-kapslingsserien erbjuder ytterligare förbättringar av en redan mycket framgångsrik och marknadsledande produktserie. Klippon® TB MH-kapslingsserien uppvisar följande fördelar:

- Finns i 12 storlekar och 3 standarddjup
- Utrustade med upp till 4 flänsplåtar
- Kompressionsskydd av tätningen
- Helt avtagbar hänglåsbygel
- Locklåsning utanför tätningsområdet
- Förbättrade temperaturprestanda
- IP-skydd från IP66/IP67
- Helt avtagbart lock – utan verktyg
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Påsvetsade montagefötter
- Internationella godkännanden

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | KTB MH 262615 S4E2 |
| Art.nr. | 1194620000 |
| Artikelbeteckning | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 260 mm, Bredd: 260 mm, Djup: 150 mm, Flänsplåtar: nedre, övre, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver |
| GTIN (EAN) | 4032248977611 |
| Frp | 1 Stück |

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)
KTB MH 262615 S4E2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------------|
| Bredd | 260 mm | Byggbredd (tum) | 10,236 inch |
| Höjd | 260 mm | Bygghöjd (tum) | 10,236 inch |
| Djup | 150 mm | Byggdjup (tum) | 5,905 inch |
| Montagemått bredd | 286 mm | Montagemått höjd | 170 mm |
| Nettovikt | 6 830 g | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---|
| Användningsområden | Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore | Flänsplattor | nedre, övre |
| Materialtjocklek | 1,5 mm | Materialtjocklek fläns | 3 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,5 mm | Monteringsanvisning | Montageskena/ montageplatta |
| Normer | DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Nyckelbredd 1 | 10 mm |
| Position PE-skruv | Sida C | Totalmått | 282 x 311 x 165 |
| max. last | 27 kg | Åtkomstöppning Bredd | 201 mm |
| Åtkomstöppning Höjd | 207 mm | Öppningsvinkel lock | 130 ° |
| Material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) | Tätningmaterial | Silikon |
| Yta | elektropolerad | Driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Driftstemperatur, max | 135 °C | Slagtålighet | 7 J ATEX-Version, 10 J standardversion |
| Skyddsklass | IP66, IP67 | Anmärkning: Skyddsklass | Vid användning i temperatur över 105 °C är kapslingsklassen begränsad till IP 66. |
| Kapslingens fastsättning | 4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2 spår- och 2 korsformade montagefötter) | Fastsättning av lock | 4 gängjärn och M6 sexkantspårskruvar SW10 |
| Komponentfastsättning | 4,6 resp. 9 bultar M6 innergånga | | |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x17 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x29 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x22 | | |

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x18 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x15 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x35 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x30 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x22 | | |

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)
KTB MH 262615 S4E2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Certifikatnummer kapsling

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (IECEX) | IECEX IBE 14.0013 | Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Certifikatnummer, bestyckad kapsling (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.01328 | Certifikatnummer, tom kapsling (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.00472 |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (INMETRO) | IEx 17.0021 | Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO) | IEx 17.0020U |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (AEx) | E223792 | Certifikatnummer för tom kapsling (NEPSI) | GYJ14.1308U |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (NEPSI) | GYJ14.1309 | Certifikatnummer, bestyckad kapsling (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| Certifikat-Nr. (MARITREG) | 15.40073.250 | Certifikat-Nr. (cULus) | E243298 |
| Certifikat-nr (CCOE) | CCOEP267536/1 | | |

Förskruvningar

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 15 | M16 | 8 |
| M20 | 7 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 15 | M16 | 8 |
| M20 | 7 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9 | M25 | 4 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Jordning kapsling

| | |
|----------------------------|---|
| Jordning, kapsling, intern | Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock. |
|----------------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge) KTB MH 262615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Produktinformation

Produktinformation

Minsta beställningsmängd gäller (20 st.).

**Kundspecifikt test krävs för att se lämplighet för den tänkta applikationen.

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation

[MB KLIPPON ENCL.TECN DE](#)
[Assembly guidelines - empty enclosures](#)

Broschyr/Katalog

[MB OVERV. PROCESS WD DE](#)
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](#)
[MB PROCESS EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[FL WIND 2012 EN](#)
[FL APPL PROCESS EN](#)
[FL SHIPBUILDING 2016 EN](#)
[FL RAILWAY 2014 EN](#)
[PI KLIPPON TB MH QL EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01](#)
[EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN_WSCAD](#)

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

Upphandlingsspecifikation

[Klippon TB MH 262615 S4E2_1194620000_DE](#)
[Klippon TB MH 262615 S4E2_1194620000_EN](#)
[Klippon TB MH 262615 S4E2_1194620000_NL](#)

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)
KTB MH 262615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ritningar

Profiliritning

