

AIE MULTI-STRIPAX PV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV
Art.nr.	1204280000
Artikelbeteckning	Insats, 6mm ²
GTIN (EAN)	4032248987030
Frp	1 Stück

AIE MULTI-STRIPAX PV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1,614 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0,118 inch
Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
Nettovikt	74 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, min.	2 mm	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	2,5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
eClass 5.1	21-04-91-14	eClass 6.2	21-04-91-14
eClass 7.1	21-04-91-14	eClass 8.1	21-04-91-14
eClass 9.0	21-04-92-37	eClass 9.1	21-01-90-90

DownloadsBroschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)