

**HDC - kapsling  
HDC 10B ABU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC 10B ABU
Art.nr.	<a href="#">1205000000</a>
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4008190872960
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling**  
**HDC 10B ABU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2,165 inch
Höjd	29,3 mm	Bygghöjd (tum)	1,154 inch
Montagemått bredd	83 mm	Montagemått höjd	32 mm
Nettovikt	147 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Allmänna data**

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

**Mått**

Bredd C1 - sockel	47 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	29,5 mm	Höjd sockel B1	5,3 mm
Hålavstånd längd A2	83 mm	Längd kapsling	73 mm

**Utförande**

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	4	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Tätning	NBR	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	lower part		

**Design**

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

**General data**

Typ av förregling	Överkopplingsbygel	Byggstorlek	4
Skyddsklass	IP65		

**Material**

Färgkod	grå		
---------	-----	--	--

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC 10B ABU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>
Teknisk dokumentation	<a href="#">1205000000_HDC_10B_ABU_STP_Blatt_1.pdf</a>

**Datablad****HDC - kapsling  
HDC 10B ABU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**