

HDC - kapsling
HDC 10B ADBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 10B ADBO
Art.nr.	1205600000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, med lock
GTIN (EAN)	4008190153649
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling
HDC 10B ADBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	77,3 mm	Byggbredd (tum)	3,043 inch
Höjd	51,6 mm	Bygghöjd (tum)	2,031 inch
Montagemått bredd	83 mm	Montagemått höjd	32 mm
Nettovikt	155 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Allmänna data

Anmärkning skyddsklass	Skyddsklass vid denna lockvariant IP 20	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Skyddsklass	IP65	Yta	Pulverlack

Mått

Bredd C1 - sockel	47 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	51,6 mm	Höjd sockel B1	5,3 mm
Hålavstånd längd A2	83 mm	Längd kapsling	73 mm

Utförande

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	4	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Tätning	NBR	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande lock	med lock
Utförande låssystem	Tvårförregling på överdelen	Överdel/Underdel/Lock	lower part
Övertäckning	med lock		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

General data

Typ av förregling	Överkopplingsbygel	Byggstorlek	4
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod	grå
---------	-----

HDC - kapsling HDC 10B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1205600000_HDC_10B_ADBO_STP_Blatt__1.pdf

HDC - kapsling HDC 10B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

