

**HDC - kapsling
HDC 24B ADLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B ADLU
Art.nr.	1214300000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock
GTIN (EAN)	4008190083090
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling
HDC 24B ADLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	99 mm	Byggbredd (tum)	3,898 inch
Höjd	47 mm	Bygghöjd (tum)	1,85 inch
Montagemått bredd	130 mm	Montagemått höjd	32 mm
Nettovikt	286 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Allmänna data

Anmärkning skyddsklass	Skyddsklass med låst lock IP 65	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Skyddsklass	IP65	Yta	Pulverlack

Mått

Bredd C1 - sockel	47 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	29,3 mm	Höjd sockel B1	5,3 mm
Hålavstånd längd A2	130 mm	Längd kapsling	120 mm

Utförande

Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	8	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Tätning	NBR	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande lock	med lock
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	lower part
Övertäckning	med lock		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

General data

Typ av förregling	Längsbygel	Byggstorlek	8
Skyddsklass	IP65		

Material

Färgkod grå

HDC - kapsling HDC 24B ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	1214300000_HDC_24B_ADLU_STP_Blatt_1.pdf

Datablad**HDC - kapsling
HDC 24B ADLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar