

**HDC - kapsling**  
**HDC 32B TOLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HDC 32B TOLU 1PG29G                                                                                                                                             |
| Art.nr.           | <a href="#">1219300000</a>                                                                                                                                      |
| Artikelbeteckning | HDC - kapsling, Byggstorlek: 10, Skyddsklass: IP65, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| GTIN (EAN)        | 4008190164652                                                                                                                                                   |
| Frp               | 1 Stück                                                                                                                                                         |

## HDC - kapsling HDC 32B TOLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Tekniska data

#### Mått och vikter

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 82,5 mm  | Byggbredd (tum) | 3,248 inch |
| Höjd      | 79 mm    | Bygghöjd (tum)  | 3,11 inch  |
| Djup      | 108,5 mm | Byggdjup (tum)  | 4,272 inch |
| Nettovikt | 382 g    |                 |            |

#### Temperaturer

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

#### Allmänna data

|                     |                |                   |                        |
|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| EMC-kapslingar      | Nej            | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Material låselement | Rostfritt stål | Skyddsklass       | IP65                   |
| Yta                 | Pulverlack     |                   |                        |

#### Mått

|                |           |                 |       |
|----------------|-----------|-----------------|-------|
| Bredd kapsling | 82,5 mm   | Höjd kapsling B | 79 mm |
| Kabelingång    | med gänga | Längd kapsling  | 94 mm |

#### Utförande

|                            |                                       |                        |                          |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Antal kabelingång på sidan | 0                                     | Antal kabelingång uppe | 1                        |
| Bygelutförande             | Längsbygel                            | Byggform               | Standard                 |
| Byggstorlek                | 10                                    | Gänga (inre)           | PG 29                    |
| Kabelingång                | med gänga                             | Lämplig för ModuPlug®  | Ja                       |
| Storlek på kabelinföringar | PG 29                                 | Typ                    | Stickkontakt             |
| Utförande kapsling         | Kabelingång ovansida, stickproppskåpa | Utförande låssystem    | Längsbygel på underdelen |
| Överdel/Underdel/Lock      | upper part                            |                        |                          |

#### Design

|               |                |                  |            |
|---------------|----------------|------------------|------------|
| Produktfamilj | HDC - kapsling | Produktlansering | Kapslingar |
| Typ           | Stickkontakt   | Kabelingång      | med gänga  |

#### General data

|                            |       |                   |            |
|----------------------------|-------|-------------------|------------|
| Storlek på kabelinföringar | PG 29 | Typ av förregling | Längsbygel |
| Byggstorlek                | 10    | Skyddsklass       | IP65       |

#### Material

|         |     |
|---------|-----|
| Färgkod | grå |
|---------|-----|

## HDC - kapsling HDC 32B TOLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Downloads

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Teknisk dokumentation | <a href="#">1219300000 HDC 32B TSLU 1PG29G STP Blatt 1.pdf</a>          |

### HDC - kapsling HDC 32B TOLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

