SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12B-8S2.0U HW
Art.nr.	1223650000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, PG 9, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4050118007305
Frp	1 Stück

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	48 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Anslutningstyp	Hylsa
Antal poler	8	Förskruvningar	PG 9
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Kontaktyta	förgylld
Ledararea	0,25 mm²	Ledarytterdiameter	-
Märkström	4 A (5-polig), 2 A (8-polig)	Mantelfärg	svart
Material	PUR/ PVC	Märkspänning	60 V
Märkspänning	125 V (5-polig)/ 60 V (8-polig)	Märkström	2 A
Skyddsklass	IP68	Temperaturområde kapsling	-5 ... +70 °C
Tråd-/kabellängd	2 m		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

